

**Amphenol**  
Advanced Sensors

Advanced Sensors / Amphenol

### RL1006-53.4K-140-D1

លេខផ្នែក:  
ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:  
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល  
តារាងទិន្នន័យ:  
ស្ថានភាព RoHs  
នាវាពី  
ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

RL1006-53.4K-140-D1  
Advanced Sensors / Amphenol  
THERM NTC 100KOHM 4615K DISC  
 RL1006-53.4K-140-D1.pdf  
 មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស្ម័គ្រាពី RoHS  
ហ្វូងកុង  
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



រូបភាពអាចជាតំណាង។  
សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

**សំណូមពរសម្រាប់សម្រុង**

#### លក្ខណៈពិសេសរបស់ RL1006-53.4K-140-D1

លេខផ្នែក	RL1006-53.4K-140-D1
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Advanced Sensors / Amphenol
ការពិពណ៌នា	THERM NTC 100KOHM 4615K DISC
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស្ម័គ្រាពី RoHS
សន្លឹកទិន្នន័យ	RL1006-53.4K-140-D1.pdf
សេរី	RL1006
ភាពធន់ក្នុង OHMS @ 25 ° C	100k
ធន់ទ្រាំនឹងភាពអត់ធ្មត់	±10%
ការវេចខ្ចប់	Bulk
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	Disc, 2.8mm Dia x 3.6mm W
ឈ្មោះដំឡើង	235-1186 235-1186-ND KC009N RL1006-53.4K-140-K RL1006534K140D1
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-50°C ~ 150°C
ប្រភេទម៉ោន	Through Hole
កម្រិតស្មើសំណើម (MSL)	1 (Unlimited)
ក្រុមហ៊ុនផលិតពេលវេលាស្តង់ដារ	13 Weeks
ប្រវែង - ខ្សែភ្លើង	1.50" (38.00mm)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ការពិពណ៌នាលម្អិត	NTC Thermistor 100k Disc, 2.8mm Dia x 3.6mm W
B25 / 85	4615K
B25 / 75	-
B25 / 50	-
B25 / 100	-
B0 / 50	-
ខ	-

#### ស្លាកដែលទាក់ទង

Advanced Sensors / Amphenol RL1006-53.4K-140-D1	អ្នកចែកចាយ RL1006-53.4K-140-D1	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ RL1006-53.4K-140-D1
តម្លៃ RL1006-53.4K-140-D1	រូបភាព RL1006-53.4K-140-D1	រូបភាព RL1006-53.4K-140-D1
សន្លឹកអេសឌីអេមគីអេម ១	RL1006-53.4K-140-D1 ទាញយកសំណុំទិន្នន័យ	ឌីអេសឌី ១ សន្លឹក
ភាគហ៊ុន RL1006-53.4K-140-D1	ទិញ RL1006-53.4K-140-D1	ទិញ Advanced Sensors / Amphenol RL1006-53.4K-140-D1
Advanced Sensors / Amphenol RL1006-53.4K-140-D1	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Advanced Sensors / Amphenol	អ្នកចែកចាយ Advanced Sensors / Amphenol
Advanced Sensors / Amphenol RL1006-53.4K-140-D1	Amphenol Advanced Sensors RL1006-53.4K-140-D1	NovaSensor / GE Measurement & Control RL1006-53.4K-140-D1
Thermometrics / GE Measurement & Control RL1006-53.4K-140-D1		

#### ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p><b>RL1007-2313-95-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 4KOHM 3965K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1007-4364-97-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 7.5KOHM 3972K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>RL1006-475-85-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 800OHM 3772K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1007-183K-155-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 350KOHM 4793K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>RL1007-33.2K-122-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 60KOHM 4365K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1006-105.3K-150-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 200KOHM 4228K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>RL1006-157K-155-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 250KOHM 4793K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1006-135.2K-138-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 250KOHM 4561K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>RL1006-11K-120-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 20KOHM 4356K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1006-27.7K-122-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 50KOHM DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>RL1007-162.3K-138-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERM NTC 300KOHM 4561K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>RL1006-98.4-59-D1</b> ក្រុមហ៊ុនផលិត: Advanced Sensors / Amphenol ការពិពណ៌នា: THERMISTOR NTC 150OHM 3096K DISC នៅក្នុងស្តុក: Out stock <b>RFQ</b></p>

រក្សាសិទ្ធិ © ២០២០ អ្នកចែកចាយគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិចដែលអាចទុកចិត្តបាន - អេស .00

អ៊ីម៉ែល: Info@Ocean-Components.com

អាសយដ្ឋាន: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

